



Gaismas raidītājs- atstarotājs SOEG-RSP-Q50-NA-K-3L

Daļas numurs: 537764
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar polarizētu gaismu, blokveida izpildījums

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Konstrukcija | Bloka izpildījums |
| Atbilst standartam | EN 60947-5-2 |
| Autorizācija | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE |
| Izmēritais mainīgais lielums | Pozīcija |
| Mērišanas princips | Optoelektronisks |
| Mērišanas metode | Atstarošanas uztveršanas devējs |
| Gaismas tips | sarkans, polarizēts |
| Darba diapazons | 0 ... 5.500 mm |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Uzziņu materiāls | Atstarotājs, 84 mm diametrs |
| Komutācijas izeja | NPN |
| Komutācijas elementa funkcija | Antivalents |
| Max. komutācijas frekvence | 1.000 Hz |
| Max. izejas strāva | 200 mA |
| Sprieguma kritums | ≤ 2,4 V |
| Īssavienojuma stiprums | Pulsējošs |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 10 ... 30 V |
| Atlikuma viļņi | 10 % |
| Tukšgaitas strāva | 30 mA |
| Polaritātes aizsargāts | priekš visiem elektriskajiem savienojumiem |
| Elektriskais savienojums | Kabelis 4-dzīslu |
| Kabeļa garums | 3 m |
| Kabeļa izolācijas materiāls | TPE-U(PUR) |
| Izmērs | 50x50x17 mm |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Produkta svars | 122 g |
| Korpora materiāls | ABS |
| Gatavības statusa displejs | Zaļa gaismas diode |
| Darbības statusa displejs | Dzeltena gaismas diode |
| Darbības rezerves displejs | Sarkana gaismas diode (izslēgts) |
| Uzstādīšanas opcijas | Potenciometrs |
| Iestatīšanas diapazona apakšējā robeža | 0 mm |
| Regulēšanas diapazona augšējā robeža | 5.500 mm |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 60 °C |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 4 - ļoti augsta korozijas ietekme |