


Pilota līnija KES-MC-1-SUB-9-10

Daļas numurs: 537925
Produkts tiks atcelts

[Piemērots priekš MTR-DCI-...](#)

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa līgзда
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	9
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	9
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērtais gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	10
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	9
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 24 V
Kabeļa garums	10 m
Vada piederums	Piemērots ķēžu vadīklām
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 28 mm
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 51 mm
Vada diametrs	6,8 mm
Kabeļa struktūra	10x0,14 Aizsargāts
Nominālais vadītāja šķērsgrīezums	0,14 mm ²
Vada gali	Kontaktu spaile
Aizsardzības klase	IP54
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme