



Rokas sviras vārsts VHER-BH-M04E-G14-LD

Daļas numurs: 538202

FESTO

Plastikāta versija ar rokas sviras pozīcijas zondēšanu, 4/3-vārsts ar normālu izplūdes funkciju, nobloķējams trijos stāvokļos, izejas sānā



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	4/3 atbrīvots
Iedarbināšanas tips	manuāls
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.150 l/min
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcijas struktūra	Pagrieziena vārsts
Nominālais izmērs	8 mm
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Pievada aizslēgs	ar piederumiem, noslēdzams
Blīvēšanas princips	Ciets
Vadības gaiss	tiešais
Plūsmas virziens	reversējams
Brīvība no pārklāšanas	Jā
Signāla statusa attēlojums	ar piederumiem
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Iedarbošanās moments	2,8 Nm
Produkta svars	435 g
Montāžas tips	Izvēles Priekšējā paneļa instalācija ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Satur LABS substances
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums