


# Elektromagnēta magnētiskā spole MSFG-24DC-KX-M-EX

Daļas numurs: 538215

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.

Vads ir pieejams garumos no 1 līdz 99 m.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Min. satveršanas laiks	10 ms
Noslodzes cikls	100%
Tīnuma raksturlielumu dati	24 V DC: 4,3 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
ATEX kategorija Gāze	II 2G
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex mb II T5
ATEX kategorija Putekļi	II 2D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tD A21 IP65 T95°C
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Sertifikācijas departaments	PTB 03 ATEX 2098 X
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 40 °C
Produkta svars	170 g
Elektriskais savienojums	Kabelis
Kabeļa garums	< 85 m
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,75 mm <sup>2</sup>
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, elektromagnēta tīnums	Alumīnijs Epoksīdsveķi Varš Tērauds
Materiālu informācija, tīnums	Varš