

# Savienojošais vads NEBV-S1G25-K-10-N-LE15

Daļas numurs: 538224

FESTO

Daudzkontakta spraudņa savienojumam ar vārstu termināli VTUB, ar Sub-D spraudņa ligzdu, 15-kontaktu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	4-40 UNC-2B
Produkta svars	1.270 g
Elektriskais savienojums 1	Ligzda sub-D, 25-kontaktu
Elektriskais savienojums 2	Brīvi gali, 15-dzīslu
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Kabeļa garums	10 m
Vada piederums	Standarta
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	90 mm
Vada diametrs	9 mm
Kabeļa struktūra	15x0,34
Aizsardzības klase	IP65 IP67 saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 50 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Korpusa materiāls	PBT
Savienošanas uzgriežņa materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	TPE-O