

# Tuvuma devējs SIEN-M30NB-NS-K-L-PA



Daļas numurs: 538334

Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar vadu, nesimetrisks stiprinājums

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	apaļš
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Mērišanas princips	Induktīvais
Nominālais komutācijas attālums	15 mm
Garantētais komutācijas attālums	12,15 mm
Reducējošie faktori	Alumīnijs = 0.35 līdz 0.5 Nerūsējošais tērauds, St 18/8 = 0.6 līdz 1.0 Varš = 0.25 līdz 0.45 Misiņš = 0.35 līdz 0.5 Tērauds, St 37 = 1.0
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Atkārtēšanas precizitāte	0,3 mm
Komutācijas izeja	NPN
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Histerēze	0,45 ... 2,25 mm
Max. pārslēgšanās frekvence, DC	500 Hz
Max. izejas strāva	200 mA
Sprieguma kritums	≤ 1,8 V
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Atlikuma viļņi	10 %
Tukšgaitas strāva	≤ 15 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	3-dzīslu Kabelis
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Izolācijas materiāls	PVC
Izmērs	M30
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Pievilkšanas moments	5 Nm
Instalācijas tips	nevienāda līmeņa
Produkta svars	158 g
Korpasa materiāls	PA-pastiprināts
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	0 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - Ļoti augsta korozijas ietekme