



Tuvuma devējs SIEF-Q40S-PA-S-2L

Daļas numurs: 538341

FESTO

Ar spraudni, puslīmeņa stiprinājums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Kvadrātisks
Atbilst standartam	EN 60947-5-2
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Mērīšanas princips	Induktīvais
Nominālais komutācijas attālums	35 mm
Garantētais komutācijas attālums	28,35 mm
Reducējošie faktori	Alumīnijs = 1.0 Nerūsējošais tērauds, St 18/8 = 1.0 Varš = 1.0 Misiņš = 1.0 Tērauds, St 37 = 1.0
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 85 °C
Atkārtēšanas precizitāte	0,7 mm
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Antivalents
Histerēze	1,05 ... 5,25 mm
Max. pārslēgšanās frekvence, DC	250 Hz
Max. izejas strāva	200 mA
Sprieguma kritums	≤ 1,8 V
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 65 V
Atlikuma viļņi	10 %
Tukšgaitas strāva	≤ 15 mA
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Fixcon M12x1 Spraudnis
Izmērs	40x40x65 mm
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Instalācijas tips	Pusplūsmas
Produkta svars	156 g
Korpora materiāls	PA PBT-pastiprināti
Gatavības statusa displejs	Zaļa gaismas diode
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Aizsardzības klase	IP67
Magnētiskā lauka traucējumu imunitāte	DC un AC magnētiskais lauks
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme