



Klusinātāja paplašinājums UOMS-3/8

Daļas numurs: 538437

FESTO

Lai turpmāk samazinātu trokšņu līmeni, līdz pat četriem klusinātājiem var tikt uzlikti viens uz otru.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Bez blīvējuma
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Atvērts klusinātājs
Darbības spiediens, vakuuma ģenerators	0 ... 8 bar
Operating pressure of vacuum generator	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Montāžas tips	Aizturošs
Produkta svars	17,5 g
Klusinātāja ieliktņa materiāls	PU putas
Vītņotā spraudņa materiāls	POM
Korpusa materiāls	POM
Iekšējās caurules materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums