


Plūsmas devējs SFE3-F050-L-WQ6-2PB-K1

Daļas numurs: 538521

FESTO

Ar displeju



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	C-Tick
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Plūsmas mērīšanas diapazona sākotnējā vērtība	0,5 l/min
Plūsmas mērīšanas diapazona beigu vērtība	5 l/min
Darbošanās spiediens	-0,7 ... 7 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:4:2] Slāpeklis
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Precizitāte, FS	5 %FS
Komutācijas izeja	2xPNP
Pārslēgšanās funkcija	Logu salīdzinātājs Sākumpunkta vērtības salīdzinātājs
Komutācijas elementa funkcija	Normāli aizvērts kontakts Normāli atvērts kontakts
Pārslēgšanās punkta reprodutivitāte, FS	1 %
Ieslēgšanās laiks	50 ms
Analogā izeja	1 - 5 V
Slodzes pretestība	> 50 kOhm
Indikācijas diapazons	0,5 ... 5 l/min
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 24 V
Elektriskais savienojums	Kabelis
Kabeļa garums	1 m
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija	vertikāle Horizontāls
Pneimatiskais savienojums	QS-6
Produkta svars	70 g
Materiālu informācija, korpuss	PA
Attēlošana	31 burtu alfabēts
Aizsardzības klase	IP40
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme