



Plūsmas devējs SFET-R0100-L-WQ4-D-K3

Daļas numurs: 538537

Produkts tiks atcelts

FESTO

Miniatūrs plūsmas pakāpes devējs vakuuma diapazonam
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	C-Tick
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Plūsmas mērīšanas diapazona sākotnējā vērtība	-1 l/min
Plūsmas mērīšanas diapazona beigu vērtība	1 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 2 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:4:2] Slāpeklis
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Ieslēgšanās laiks	5 ms
Analogā izeja	1 - 5 V
Linearitātes kļūda, FS	5 %
Analogās vērtības reprodūktivitāte, FS	1 %
Slodzes pretestība	> 50 kOhm
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 24 V
Elektriskais savienojums	Kabelis
Kabeļa garums	3 m
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija	vertikāle Horizontāls
Pneimatiskais savienojums	QS-4
Produkta svars	25 g
Korpusa materiāls	PA
Gatavības statusa displejs	LED
Aizsardzības klase	IP40
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme