

Plūsmas devējs SFEV-R0005-L-2PD-K1

Daļas numurs: 538550

FESTO

Atsevišķs displejs SFET-F un SFET-R plūsmas pakāpes devējiem



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Autorizācija | RCM Mark |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Materiālu piezīme | Satur LABS substances |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Komutācijas izeja | 2xPNP |
| Pārslēgšanās funkcija | Logu salīdzinātājs Sākumpunkta vērtības salīdzinātājs |
| Komutācijas elementa funkcija | Normāli aizvērts kontakts Normāli atvērts kontakts |
| Analogā izeja | 1 - 5 V |
| Slodzes pretestība | 50 kOhm |
| Indikācijas diapazons | -0,05 ... 0,05 l/min |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 12 ... 24 V |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| Kabeļa garums | 1 m |
| Kabeļu apvalku materiālu informācija | PVC |
| Montāžas tips | ar montāžas leņķi |
| Produkta svars | 70 g |
| Materiālu informācija, korpuss | PA |
| Attēlošana | 31 burtu alfabēts |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |