


Kondensāta novadīšana PWEA-AP-3D

Daļas numurs: 538678

FESTO

Priekš ārējās piesaistes, ar neatkarīgu elektrisko kontrolleri.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Rokas vadība	Spiedošs
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstruktīvas struktūra	Ārējs, elektrisks, pilnīgi automatizēts
Izmērītais mainīgais lielums	Iepildīšanas līmenis
Vārsta funkcija	aizvērts 3/2 monostabils
Apkalpes elements	Membrānas tipa klaviatūra Ar testa taustiņu
Gatavības statusa displejs	LED
Darbības statusa displejs	LED
Darbošanās spiediens	0,8 ... 16 bar
Trauksmes izeja	Kontakta tips
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Nominālā ietilpība, kondensāta novadīšana	2 W
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	1 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Drošības klase	III
Apkārtējās vides temperatūra	1 ... 60 °C
Produkta svars	700 g
Elektriskais savienojums	Spraudnis M12x1 5-kontaktu apaļa izpildījuma
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Kondensāta novadīšanas savienojums	PK-8
Pneimatiskais savienojums	G1/2
Materiālu informācija, kondensāta tvertne	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	Sintētisks