


# Kondensāta novadīšana

## PWEA-AC-6A

Daļas numurs: 538679

FESTO

Priekš ārējās piesaistes, ar neatkarīgu elektrisko kontrolleri.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Rokas vadība	Spiedošs
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Ārējs, elektrisks, pilnīgi automatizēts
Izmērītais mainīgais lielums	Iepildīšanas līmenis
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Apkalpes elements	Membrānas tipa klaviatūra Ar testa taustiņu
Gatavības statusa displejs	LED
Darbības statusa displejs	LED
Darbošanās spiediens	0,8 ... 16 bar
Trauksmes izeja	Kontakta tips
Nominālais darba spriegums AC	115 V
Nominālā ietilpība, kondensāta novadīšana	2 VA
Tīkla frekvence	50 ... 60 Hz
Autorizācija	C-Tick
KC mark	KC-EMV
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Darbošanās paņēmieni	Saspieštais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	1 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Drošības klase	III
Apkārtējās vides temperatūra	1 ... 60 °C
Produkta svars	700 g
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Kondensāta novadīšanas savienojums	PK-8
Pneimatiskais savienojums	G1/2
Kondensāta rezervuāra materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Sintētisks