

# Palaišanas vārsts MS4N-EE-1/8-V110-S

Daļas numurs: 538755

FESTO

Elektrisks, ar klusinātāju, plūsmas virziens: no kreisās uz labo



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums   |
|---|---|
| Konstrukcijas struktūra                   | Virzuļa slīdceļš  |
| Iedarbināšanas tips                       | elektrisks  |
| Izplūdes gaisa funkcija                   | nav droselējams   |
| Rokas vadība                              | aizturošs<br>Spiedošs   |
| Atstatīšanas tips                         | mehāniskā atspere   |
| Vadības gaiss                             | Vadāms  |
| Vārsta funkcija                           | 3/2 noslēgts, viena elektromagnēta  |
| Darbošanās spiediens                      | 4 ... 10 bar  |
| C-vērtība                                 | 4,5 l/sbar  |
| b- vērtība                                | 0,5   |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 1.000 l/min   |
| Noslodzes cikls                           | 100 %   |
| Tīnuma raksturlielumu dati                | 110 V AC: 50/60 Hz, ieslēgšanās jauda 3 VA, noturošā jauda 2,4 VA   |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertās gāzes  |
| Piezīme par darba un vadības vidi         | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)  |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2 - Mainīga korozijas ietekme   |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS  |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B2-L  |
| Aizsardzības klase                        | IP65  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C   |
| Pārtikas drošs                            | Skatiet Papildus materiālu informāciju  |
| Montāžas tips                             | Līnijas instalācija<br>ar piederumiem<br>Izvēles  |
| Montāžas pozīcija                         | Jebkurš   |
| Plūsmas virziens                          | nereversējams   |
| Produkta svars                            | 289 g   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 1/8 NPT   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | 1/8 NPT   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/4  |
| Vadības gaisa piegāde                     | iekšējais   |
| Elektriskais savienojums                  | Spraudņa izkārtojuma tips C saskaņā ar EN 175301-803<br>Spraudnis<br>Pēc DIN EN 175301-803<br>kubisks izpildījums |
| Blīvējumu materiāls                       | NBR   |
| Korpusa materiāls                         | Alumīnija spiedienlējums  |