



# Filtra klusinātājs LFU-1/4

Daļas numurs: 539132

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	G1/4
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	1 µm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Plūsmas pakāpe atmosfērā	>= 4.000 l/min
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Trokšņa samazinājums	Samazināts par 40 dB
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Skaņas spiediena līmenis	78 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	190 g
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Korpusa materiāls	PP