


# Rotācijas sadalītājs GF-1/2-2

Daļas numurs: 539289

FESTO

Daudzkārtīgs rotējošs sadalītājs, 2 atsevišķas ieejas un izejas.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	15 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Standarta nominālā plūsmas pakāpe 1.1-2.1	4.440 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe 1.2-2.2	7.380 l/min
Max. ātrums	300 1/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Piezīme par darba un vadības vidi	Use 5 µm filter when operating with water Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS