

Filtra regulators PCRP-64-N14-7-C-R1-M-T19

Daļas numurs: 5394665

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | 64 |
| Sērija | P |
| Pievada aizslēgs | Adjusting screw with lock |
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Filtrācijas pakāpe | 5 µm |
| Kondensāta novadišana | manuāla rotācija |
| Konstrukcijas struktūra | Filtrs regulators bez spiediena manometra |
| Atbilst standartam | NACE MR0175/ISO 15156 (housing and bowl) |
| Max. kondensāta vērtība | 30 cm ³ |
| Kontrollera funkcija | ar sākuma spiediena kompensāciju ar sekundāro izplūdi |
| Spiediena manometrs | Sagatavots priekš G1/4 |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 2 MPa |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 20 bar |
| Spiediena kontroles diapazons | 0,5 ... 7 bar |
| Max. spiediena histerēze | 0,2 bar |
| Maks. standarta caurplūde | 2.410 l/min |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 2.040 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertās gāzes |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Uzglabāšanas temperatūra | -60 ... 80 °C |
| Gaisa tīrības klase izejā | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| Vidējā temperatūra | -60 ... 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -60 ... 80 °C |
| Produkta svars | 1.965 g |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija Ar montāžas komplektu Izvēles |
| Spiediena manometra savienojums | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | NPT1/4-18 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | NPT1/4-18 |
| Material of drain screw | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Material number of drain screw | 1.4404/316L |
| Filtra turētāja materiāls | Nerūsējošā tērauda lējums |
| Material number of filter support | 1.4409/CF3M(316L) |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Montāžas kronšteina materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Blīvējumu materiāls | CR NBR VMQ |
| Atsperes materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Filtra materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Material number of filter | 1.4404/316L |
| Korpusa materiāls | Nerūsējošā tērauda lējums |
| Materiālu informācija korpusam | 1.4409/CF3M(316L) |
| Regulēšanas skrūves materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Kolbas materiāls | Nerūsējošā tērauda lējums |
| Material number of bowl | 1.4409/CF3M (316L) |