


Tuvuma devējs SME-10F-DS-24V-K0,3L-M5D

Daļas numurs: 539494

FESTO

Elektrisks ar mēlītes kontaktu piedziņām ar 10 tipa sensoru rievu, pievienošana ar M5 spraudni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš apaļā slotā
Bāzēts uz standartu	DIN EN 60947-5-2
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Izmērītais mainīgais lielums	Pozīcija
Mērišanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Komutācijas izeja	Kontakta tips
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas vērtības reprodutivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	0,5 ms
Izslēgšanās laiks	30 μs
Max. izejas strāva	500 mA
Max. kontakta jauda AC	10 VA
Max. kontakta jauda DC	10 W
Īssavienojuma stiprums	Nē
Darbības sprieguma diapazons AC	10 ... 30 V
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums	Kabelis ar spraudni M5x0,5
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Misiņš Apzeltīts
Kabeļa garums	0,3 m
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļa tips	LiFY11Y
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Materiālu informācija, izolējošā uzdeva	PVC
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	24 mm
Montāžas tips	Iespīlēts apaļajā slotā
Pievilkšanas moments	0,4 Nm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	5 g
Korpusa krāsa	Melns
Materiālu informācija, korpuss	PA
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67