


Ligzdas savienotājs MSSD-F-M16

Daļas numurs: 539710

FESTO

Paredzēts elektromagnētu tinumiem un vārstiem, standarta industrijas pieslēgvietā.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Savienojuma frekvence	50
Kabeļa izeja	Zem leņķa
Piezīme par kabeļa izeju	pagriežams par 180°
Produkta svars	35 g
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	leņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Spraudņa izkārtojuma tips B saskaņā ar industrijas standartu, 11 mm
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	6 A
Uzliesmojuma stiprums	2 kV
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Vada blīvējošais savienojums	M16x1,5
Vada diametrs	6 ... 8 mm
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	$\leq 0,75 \text{ mm}^2$
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Korpusa krāsa	Melns
Blīvējumu materiāls	HNBR