


# Ligzdas savienotājs MSSD-E-M12

Daļas numurs: 539711

FESTO

Paredzēts elektromagnētu tinumiem un vārstiem, pieslēgvietā kā JMEH, MEH and MOEH vārstiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Savienojuma frekvence	50
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	11 g
Elektriskais savienojums 1	Leņķiska ligzda, kvadrātiska, 3-kontaktu, C tips
Elektriskais savienojums 2	Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 300 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	6 A
Vada blīvējošais savienojums	M12
Pieļaujamais vada diametrs	4 ... 6 mm
Termināļa šķērsriezums	0,75 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Korpusa krāsa	Melns
Blīvējumu materiāls	HNBR