

Ligzdas savienotājs MSSD-V-M16

Daļas numurs: 539713

FESTO

Paredzēts elektromagnētu tinumiem un vārstiem, pieslēgvietā pēc DIN EN 175 301, tips B.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Savienojuma frekvence	50
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	35 g
Elektriskais savienojums	3-kontaktu Spraudņa ligzda, leņķveida Spraudņa izkārtojuma tips B saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803 kubisks izpildījums
Vada blīvējošais savienojums	M16
Pieļaujamais vada diametrs	6 ... 8 mm
Termināļa šķērsriezums	0,75 mm ²
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Blīvējumu materiāls	HNBR