

Apakšējā pamatne VABS-S4-2S-N18-K2

Daļas numurs: 539724

FESTO

ar pieslēgvietu izkārtojumu saskaņā ar 15407/-2.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	18 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 15407-2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadības gaisa piegāde	ārējais
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Darbības sprieguma diapazons DC	24 V
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	2 A
Piesārņojuma pakāpe	3
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX) saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Gc (GB)
ATEX kategorija Gāze	II 3G
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex ec IIC T3 Gc X
Eksploziju grupas salikums	IIC
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. vīrsmas temperatūras salikums	T3
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4 saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	192 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu Saskaņā ar ISO 15407-2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums