


Apakšējā pamatne VABS-S4-1S-G14-K2

Daļas numurs: 539725

FESTO

ar pieslēgvietu izkārtojumu saskaņā ar 15407/-2.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Platums | 26 mm |
| Bāzēts uz standartu | ISO 15407-2 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Vadības gaisa piegāde | ārējais |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | -0,9 ... 10 bar |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 24 V |
| Uzliesmojuma stiprums | 4 kV |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C | 2 A |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX) saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES | EPL Gc (GB) |
| ATEX kategorija Gāze | II 3G |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze | Ex ec IIC T3 Gc X |
| Eksploziju grupas salikums | IIC |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 - Nav korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. vīrsmas temperatūras salikums | T3 |
| Aizsardzības klase | IP65 NEMA 4 saliktā stāvoklī |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkta svars | 302 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu Saskaņā ar ISO 15407-2 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Savienojošās plāksnes materiāls | Alumīnija spiedienlējums |