

# Spiediena regulatoru baterija LRB-1/4-DB-7-O-K3-MINI



Daļas numurs: 540041

Produkts tiks atcelts

FESTO

Kombinācija no 2, 3, 4 vai 5 tieši kontrolētiem virzuļa spiediena regulēšanas vārstiem uz P kolektora, bez spiediena manometra.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Sērija	DB
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Uz P-kolektora tieši kontrolēts virzuļa regulators
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Spiediena regulēšanas diapazons Mpa	0,05 ... 0,7 MPa
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 7 bar
Spiediena regulēšanas diapazons psi	7 ... 100 psi
Max. spiediena histerēze	0,5 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	≥ 1.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	750 g
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Spraudņa skrūves materiāls	Tērauds galvanizēts
Distancera materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvgredzena materiāls	PVC
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts