



Vertikālā spiediena piegādes plāksne VABF-S4-1-P1A3-N14

Daļas numurs: 540172

FESTO

Paredzēts VTSA un VTSA-F vārstu termināļiem, standarta pieslēgvietu izkārtojums saskaņā ar 15407-2, uzstādīšanai starp kolektora pamatni un vārstu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	26 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 15407-2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure MPa	1 MPa
Darbošanās spiediens	10 bar
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Vadības paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	191 g
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka uz individuālās apakšējās pamatnes
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/4 NPT
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums