


Servomotors MTR-AC-40-3S-AA

Daļas numurs: 540299

FESTO

Bez pārvada, bez bremzes.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Rotora pozīcijas devējs	Resolveris
Temperatūras kontrole	PTC rezistors
Max. ātrums	10.400 1/min
Nominālais rotācijas ātrums	6.000 1/min
Nepārtrauktā atvērtās ķēdes strāva	0,78 A
Izolācijas aizsardzības klase	F
Motora konstante	0,344 Nm/A
Nominālā motora jauda	150 W
Nominālais spriegums DC	325 V
Nominālā motora strāva	0,7 A
Pīķa strāva	3,3 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 40 °C
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Kopējais elementu inerces moments	0,045 kgcm ²
Rotora masas inerces moments	0,045 kgcm ²
Nominālais griezes moments	0,24 Nm
Pīķa moments	1 Nm
Stāvēšanas moments	0,27 Nm
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	12 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	82 N
Produkta svars	670 g
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis