

Motora kontroleris SFC-DC-VC-3-E-H0-CO

Daļas numurs: 540364

Produkts tiks atcelts

FESTO

Elektriskās minikamanas SLTE un paralēlā satvērēja HGPLE parametrizācijai un pozicionēšanai.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības režīma kontroleris	P pozīcijas kontroleris
Aizsargājoša funkcija	I ² t monitorings Strāvas monitorings Sprieguma pazušanas uztvere Ievilkšanas kļūdas monitorings Programmātiska gala pozīcijas noteikšana
Rotora pozīcijas devējs	Enkoderis
Kopnes savienojuma pretestība	120 Ohm, ārējais
Nominālā kontrolera jauda	75 W
Nominālais DC spriegums, loģiskais nodrošinājums	24 V
Nominālais spriegums, slodzes barošana DC	24 V
Nominālā strāva, slodzes barošana	3 A
Nominālā strāva, loģikas barošana	0,1 A
Parametru izvēles vieta	Parametru konfigurēšana un noteikšana RS232 (9600 Baud)
Pīķa strāva, slodzes barošana	5 A
Pīķa strāva, loģikas barošana	0,8 A
Pieļaujamais diapazons, slodzes barošana	± 10 %
Pieļaujamais diapazons, loģikas spriegums	± 10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Triecienu izturība	Sekojošot DIN EN 60068-2-27
Aizsardzības klase	IP54
Vibrāciju izturība	Sekojošot DIN EN 60068-2-6
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Autorizācija	C-Tick
Produkta svars	600 g
Komunikāciju profils	DS301/DSP402 FHPP
Kodētāja spraudņa ieeja, raksturlielumi	A/B signāls ar indikācijas impulsiem RS485/RS422
Kopnes savienojums	Spraudnis 9-kontaktu Sub-D
Feldbus savienojums	CANopen
Maksimālais Feldbus pārraides ātrums	1 Mbit/s
Montāžas tips	ar augšējo sliedi ar sienas/virsmas fiksāciju
Materiālu piezīme	Satur LABS substances