

Lodes vārsta piedziņas elements VZPR-BPD-22-R38

Daļas numurs: 540511

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 3/8",
PN40, thread EN 10226-1.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Konstrukcijas struktūra | 2-virzienu lodveida vārsts Grozāmā piedziņa |
| Iedarbināšanas tips | elektrisks pneimatisks |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Montāžas tips | CNOMO ar iekšējo (sievišķo) vītņi |
| Procesu vārsta savienojums | Rp3/8 |
| Komutācijas pozīcijas indikators | Roktura virziens = Plūsmas virziens |
| Nominālais diametrs DN | 15 |
| Darbības spiediens, lodveida vārsta piedziņa | 1 ... 8,4 bar |
| Procesvārsta nominālais spiediens | 40 |
| Vidējā temperatūra | -20 ... 150 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Produkta svars | 1.300 g |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |