



Lodes vārsta piedziņas elements VZPR-BPD-22-R114

Daļas numurs: 540515

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 1 1/4",
PN40, thread EN 10226-1.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	2-virzienu lodveida vārsts Grozāmā piedziņa
Iedarbināšanas tips	elektrisks pneimatisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	CNOMO ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Procesu vārsta savienojums	Rp1 1/4
Komutācijas pozīcijas indikators	Roktura virziens = Plūsmas virziens
Nominālais diametrs DN	32
Darbības spiediens, lodveida vārsta piedziņa	1 ... 8,4 bar
Procesvārsta nominālais spiediens	40
Vidējā temperatūra	-20 ... 150 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Produkta svars	3.200 g
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme