


Kopnes savienojums CPX-FB32

Daļas numurs: 541302

FESTO

priekš modulārā elektriskā termināļa CPX.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(iekļaujot savienojuma bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Feldbus spraudnis	Ligzda, M12x1, 4-kontaktu, D-kodējums
Diagnosticēšanas instruments	Kanāla un moduļa orientēta diagnostika - Zems spriegums moduļos - Diagnostikas atmiņa
Konfigurācijas atbalsts	EDS fails
Parametru konfigurēšana	- Diagnostikas uzvedība - Kļūmju droša reaģēšana - Kanālu ieslēgšana - Brīvgaitas režīma raksturlielumi - Signāla iestatīšana - Sistēmas parametrs
Papildus funkcijas	- Nesimetriska datu piekļuve caur "Explicit Message" Asimetriska datu piekļuve izmantojot Ethernet - IP adresācija izmantojot DHCP, DIL slēdžiem vai vadības paneli Kanālu orientēta diagnostika ar fieldbusu Palaišanas parametrizācija normālā tekstā caur fieldbusu Sistēmas statusu var attēlot lietojot procesa datus Papildus diagnostikas interfeiss operatora elementiem
Apkalpes elements	DIL-slēdži
Takts frekvence	10/100, full/half dupl. MBit/s
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Typ. 65 mA
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	125 g
Izejas adreses maksimālais lielums	64 Byte
Ieejas adreses maksimālais lielums	64 Byte
Protokols	EtherNet/IP
Kopnes specifikācijas attēlošanas gaismas diode	IO: I/O statuss MS: Moduļa statuss NS: Tīkla statuss TP: Tīkls aktīvs
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	M: Mainīt, parametrizācija PL: slodzes piegāde PS: Elektronikas barošana, devēju barošana SF: sistēmas kļūda
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts PC