


Kompaktās kameras sistēma SBOC-M-R1B

Daļas numurs: 541398

FESTO

[ātras kustības un montāžas vizualizēšanai.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Devēja izšķirtspēja	640 x 480 Pixel (VGA)
Lēcas piesaiste	CS-Mount (C stiprinājums ar lēcu aizsargājošo cauruli)
Redzeslauks	Atkarībā no izvēlētās lēcas
Platums	45 mm
Augstums	45 mm
Garums	139,4 mm
Max. atlikusī strāva	1.5 A uz 24 V izejām
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš ar slodžu brīvām izejām	120 mA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējie apstākļi	Aizsargs pret ekstrēmiem ārējiem gaismas avotiem Vistīrāk iespējamais apkārtējais gaiss
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Autorizācija	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Produkta svars	182 g
Atklāšanas laiks	40 μs ... 1.000 ms
Attēla (kadra) frekvence	185 fps
Devēja tips	melnbalts
Darbības distance	Atkarībā no izvēlētās lēcas
Ethernet, datu pārraides ātrums	100 Mbit/s
Ethernet, uzturētie protokoli	TCP/IP
Ethernet, savienojuma spraudnis	Spraudnis M12
Ethernet, kopnes interfeiss	IEEE802.3U (100BaseT)
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Pārsega materiālu informācija	ABS pastiprināts ar stiklšķiedrām
Materiālu informācija, korpus	Alumīnijs Anodizēts