


Palaišanas vārsts MS12-EE-G-V24

Daļas numurs: 541496

FESTO

Pneimatiskā aprīkojuma elektriska spiediena pievienošana un noņemšana.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Konstrukcijas struktūra | Virzuļa slīdceļš |
| Iedarbināšanas tips | elektrisks |
| Izplūdes gaisa funkcija | nav droslējams |
| Rokas vadība | aizturošs Spiedošs |
| Atstatīšanas tips | mehāniskā atspere |
| Vadības gaiss | Vadāms |
| Vārsta funkcija | 3/2 noslēgts, viena elektromagnēta |
| Darbošanās spiediens | 3 ... 16 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 25.000 ... 32.000 l/min |
| Noslodzes cikls | 100 % |
| Tīnuma raksturlielumu dati | 24 V DC: 4,5 W |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības | +/- 10 % |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes |
| Piezīme par darbu un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 50 °C |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Plūsmas virziens | nereversējams |
| Produkta svars | 3.800 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Kolektora modulis |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Kolektora modulis |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1 |
| Vadības gaisa piegāde | iekšējais |
| Elektriskais savienojums | Pēc DIN EN 175301-803 kubisks izpildījums |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Korpusa materiāls | Alumīnija spiedienlējums |