



Iespiežamais T- veida savienotājs NEDU-M12D5-M12T4

Daļas numurs: 541596

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Savienojuma frekvence | 500 |
| Darbības sprieguma diapazons AC | 250 V |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 250 V |
| Nominālais darba spriegums AC | 250 V |
| Nominālais darbības spriegums DC | 60 V |
| Pieļaujamā strāvas slodze | 4 A |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 85 °C |
| Aizsardzības klase | IP65 IP67 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 85 °C |
| Max. pievilkšanas moments | 0,5 Nm |
| Produkta svars | 25,5 g |
| Elektriskais savienojums | pēc EN 60947-5-2 Spraudnis/ligzda M12x1 / M12x1 4-kontaktu / 4-kontaktu A-kodēts / A-kodēts |
| Montāžas tips | Vītņots |
| Korpusa krāsa | Melns |
| Sprostuzgriežņa materiālu informācija | Misiņš hroma pārklājums Niķeļa pārklājums |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE |
| Materiālu informācija, korpuss | TPE-U(PU)-pastiprināts |
| Materiālu informācija iespilēšanas savienojumiem | Misiņš Apzeltīts |