

Smagu slodžu cauruļvads PAN-R-4X0,75-SI

Daļas numurs: 541674

FESTO

standarta ārēja diametra caurules, augstiem spiedieniem līdz 20 bar,
var pretoties augstām termiskām un mehāniskajām slodzēm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	4 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	16 mm
Iekšējais diametrs	2,5 mm
Min. liekšanās rādiuss	10 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 3,5 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 507,5 psi
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,0079 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 4 mm
Krāsa	sudraba
Balsta cietība	D 62 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-A