


Vidējās pozīcijas modulis DADM-DGC-25-A

Daļas numurs: 541700

FESTO

Priekš DGC un DGCI lineārajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Max svārstību laiks	100 ms
Atkārtošanas precizitāte	0,02 mm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	430 g
Montāžas tips	Piestiprināts pie DGC cilindra
Pneimatiskais savienojums	QS-4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Atdures skrūves materiāls	Tērauds galvanizēts
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Svīras materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Klipša materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Uzgriežņa materiāls	Tērauds galvanizēts
Precīza regulēšana	2 mm
Darbības režīms	divpusējās darbības