


Vidējās pozīcijas modulis DADM-DGC-32-A

Daļas numurs: 541701

FESTO

Priekš DGC un DGCI lineārajām piedziņām.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|---|
| Izmērs | 32 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Operating pressure MPa | 0,25 ... 0,8 MPa |
| Darbošanās spiediens | 2,5 ... 8 bar |
| Operating pressure | 36,25 ... 116 psi |
| Max. sadursmes ātrums | 3 m/s |
| Max svārstību laiks | 100 ms |
| Atkārtošanas precizitāte | 0,02 mm |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 530 g |
| Montāžas tips | Piestiprināts pie DGC cilindra |
| Pneimatiskais savienojums | QS-4 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Atdures skrūves materiāls | Tērauds galvanizēts |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Korpusa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts |
| Svīras materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Klipša materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Uzgriežņa materiāls | Tērauds galvanizēts |
| Precīza regulēšana | 2 mm |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |