


Vidējās pozīcijas modulis DADM-DGC-40-A

Daļas numurs: 541702

FESTO

piemērots lineārajām piedziņām DGC.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Max svārstību laiks	300 ms
Atkārtēšanas precizitāte	0,02 mm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	970 g
Montāžas tips	Piestiprināts pie DGC cilindra
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Atdures skrūves materiāls	Tērauds galvanizēts
Blīvējumu materiāls	TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Sviras materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Klipša materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Uzgriežņa materiāls	Tērauds galvanizēts
Precīza regulēšana	4 mm
Darbības režīms	divpusējās darbības