


Spiediena manometrs MA-27-25-R1/8

Daļas numurs: 541734

FESTO

Ar rādītāju bar un psi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Indikācijas diapazons [bāri]	0 ... 25 bar
Display range	0 ... 362,5 psi
Spiediena manometra nominālais izmērs	27
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrumi
Operating pressure MPa	0 ... 2,5 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 25 bar
Operating pressure	0 ... 362,5 psi
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	4
Aizsardzības klase	IP43
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	R1/8
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	PA-pastiprināts
Vītņotā spraudņa materiāls	PA-pastiprināts
Korpusa materiāls	PA
Ekrāna materiāls	PS
Korpusa krāsa	Melns
Produkta svars	8 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot acetilēnu Izņemot skābekli
Skala	Dubultā skala Bāri (ārēji) psi (iekšējais)