


Kontroles elements FED-40

Daļas numurs: 541998
Produkts tiks atcelts

FESTO

Displeja un kontroles elements ar šķīdrā kristāla grafisko paneli savienošanai ar PLC sistēmām, 4 funkciju klaviatūra.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Dziļums	53 mm
Augstums	109 mm
Garums	149 mm
Max priekšējā paneļa biezums	5 mm
Lietotāja atmiņa	512 kByte
Lietotāja LED skaits	5
Funkcionālo taustiņu skaits	4
Sistēmas taustiņu skaits	7
Trauksmes	1.024
Sistēmas diožu skaits	4
Attēlošana	Melnbaltais LCD Ar fona apgaismojumu
Displeja izmērs	4 x 20 simboli
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Displeja izšķirtspēja	120x32 Pixel
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	0,25 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 priekšpuse, IP20 aizmugure
Apkārējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Autorizācija	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Produkta svars	1.000 g
PC interfeiss	RS232 Sub-D 15-kontaktu Spraudnis
Programmēšanas interfeiss	9,6 kBd
PLC interfeiss	RS232 Sub-D 15-kontaktu Spraudnis
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Programmēšanas programmatūra	FED Designer 6.06 vai augstāks
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	NEC 500 Class I, Div. 2