

Kontroles elements FED-60

Daļas numurs: 541999
Produkts tiks atcelts

FESTO

Attēlošanas un operatora panelis ar LCD grafisko displeju savienojumam ar PLC sistēmām, ar 9 funkcionālajiem taustiņiem.
Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Dziļums	53 mm
Augstums	109 mm
Garums	149 mm
Max priekšējā paneļa biezums	5 mm
Lietotāja atmiņa	512 kByte
Lietotāja LED skaits	10
Funkcionālo taustiņu skaits	9
Sistēmas taustiņu skaits	10
Reāllaika pulkstenis	Jā
Notikumu saraksti	256
Līdzekļa atmiņa	16 kByte
Trauksmes	1.024
Reāllaika pulksteņa novirze	130 s / mēnesī
Sistēmas diožu skaits	4
Attēlošana	Melnbaltais LCD Ar fona apgaismojumu
Displeja izmērs	4 x 20 simboli
Backup baterija	3 V / 270 mA Litija
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Displeja izšķirtspēja	120x32 Pixel
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	0,25 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 priekšpuse, IP20 aizmugure
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Autorizācija	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Produkta svars	1.000 g
AUX interfeiss	Sub-D 9-kontaktu Spraudņa ligzda
PC interfeiss	RS232 Sub-D 15-kontaktu Spraudnis
Programmēšanas interfeiss	9,6 - 38,4 kBd
PLC interfeiss	RS232 Sub-D

Pazīme	Lielums
	15-kontaktu Spraudnis
Ethernet interfeiss	Izvēles, 10MBd
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Programmēšanas programmatūra	FED Designer 6.06 vai augstāks
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	NEC 500 Class I, Div. 2