



Precīzais vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRP-70-1/8-AL

Daļas numurs: 542022

FESTO

Kalpo precīzai caurplūdes regulēšanai, kopā ar sprostvārsta funkciju.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Iedarbināšanas tips	manuāls
Pārtrauces elements	Pagriežams rokturis ar skalu
Montāžas tips	uz savienošanas plāksnes
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	40,7 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirsienā	88 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības spiediens no 2 uz 1	0 ... 8 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1-→0 MPa (1-→0 bar, 14.5-→0 psi)	19 l/min
Standard nominal flow rate in non-return direction from 0.1-→0 MPa (1-→0 bar, 14.5-→0 psi)	20 ... 60 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	60 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	127 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [5:4:3] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Vidējā temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	110 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR PVC
Skrūvju materiāls	Tērauds