


Savienojošais vads NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Daļas numurs: 542129

FESTO

paredzēts tuvuma devējiem, pozīcijas raidītājam, spiediena slēdzim,
plūsmas devējiem, vizuālajiem un induktīvajiem devējiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vada piederums	Standarta
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 70 °C
Maks. pievilkšanas moments	0,6 Nm pie M12x1
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	52 mm
Produkta svars	26 g
Elektriskais savienojums 1	Taisnā līgзда, M12x1, 5-kontaktu, A-kodējums
Elektriskais savienojums 2	Taisnais spraudnis, M12x1, 4-kontaktu, A-kodējums
Kabeļa struktūra	4x0,34
Vada diametrs	5,2 mm
Kabeļa garums	0,15 m
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,34 mm ²
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Montāžas tips	Ar vītņotu spraudni Ar uznavas uzgriezni
Korpusa krāsa	Melns
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Sprostuzgriežņa materiālu informācija	Cinka spiedienlējums
Blīvējumu materiālu informācija	FPM
Materiālu informācija, korpuss	TPE-U(PU)
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC
Skrūves materiālu informācija	Cinka spiedienlējums
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	apzeltīta līgзда Vara sakausējums spraudnis, apzeltīts