


# Lineārais portāls DHSL-2DGPL40S-HMP25

Daļas numurs: 543010

FESTO

visaptveroša bezkāta piedziņa ar pasīvās vadotnes asi un modulāru pozicionēšanas asi, ļoti dinamiska ar "soft stop", precīza un robusta. Savienojama ar Festo rotācijas piedziņu un satvērēju klāstu. Pasūtāms kā montāžas komplekts vai kā pilnīgi salikts un uzstādīts.

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Lineārs portāls 4.0
Efektīvā slodze	0 ... 10 kg
Piedziņas elements, Z ass	HMP-25
Piedziņas sistēma, Z ass	Pneimatisks
Vidējā pozīcija, Z ass	x1
Gājiens, Z ass	0 ... 400 mm
Atkārtotības precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,02 mm
Atkārtotības precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass	± 0,02 mm
Piedziņas elements, Y ass	2x DGPL-40-SPC11
Piedziņas sistēma, Y ass	Servopneimatisks
Vidējā pozīcija, Y ass	x2
Gājiens, Y ass	0 ... 1.600 mm
Atkārtotības precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,02 mm
Atkārtotības precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 1 mm