


Plakanas virsmas portāls DHSF-DGE40RF-DGE40RF

Daļas numurs: 543026

FESTO

visaptveroša elektriska zobsiksna ass ar lodīšu gultņu vadotni un pasīvās vadotnes asi, tieša un dinamiska pozicionēšana. Savienojama ar Festo rotācijas piedziņu un satvērēju klāstu. Pasūtāms kā montāžas komplekts vai kā pilnīgi salikts un uzstādīts.

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Salikšana | Plakanās virsmas portāls 4.0-5.0 |
| Efektīvā slodze | 0 ... 30 kg |
| Piedziņas elements, Y ass | DGE-40-ZR-RF |
| Piedziņas sistēma, Y ass | Elektrisks Zobsiksna ar rullīšu vadotni |
| Vidējā pozīcija, Y ass | Jebkurš |
| Gājiens, Y ass | 0 ... 1.200 mm |
| Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass | ± 0,1 mm |
| Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass | ± 0,1 mm |
| Piedziņas elements, X ass | DGE-40-ZR-RF |
| Piedziņas sistēma, X ass | Elektrisks Zobsiksna ar rullīšu vadotni |
| Vidējā pozīcija, X ass | Jebkurš |
| Gājiens, X ass | 0 ... 3.000 mm |
| Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, X ass | ± 0,1 mm |
| Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, X ass | ± 0,1 mm |