


Pick&Place DHSP-HSP16

Daļas numurs: 543048

FESTO

Mehānismu vada ar savienojošo saitī, elektriska vai pneimatiska piedziņa diviem kustību virzieniem, kompakta un ļoti dinamiska. Savienojama ar Festo rotācijas piedziņu un satvērēju klāstu. Pasūtāms kā montāžas komplekts vai kā pilnīgi salikts un uzstādīts.

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Pick&Place 1.0
Efektīvā slodze	0 ... 1,6 kg
Piedziņas sistēma, Z ass	Pneimatisks
Gājiens, Z ass	20 ... 70 mm
Atkārtotības precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,01 mm
Atkārtotības precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass	± 0,01 mm
Piedziņas elements, Y ass	HSP-16
Piedziņas sistēma, Y ass	Pneimatisks
Gājiens, Y ass	52 ... 170 mm
Atkārtotības precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,01 mm
Atkārtotības precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 0,01 mm