


# Maģistrāles izejas ligzda NECU-G78G5-C2

Daļas numurs: 543107

FESTO

priekš modulārā elektriskā termināļa CPX.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61984
Autorizācija	c CSA us (OL)
Produkta svars	50 g
Elektriskais savienojums 1	Taisnā ligzda, 7/8", 5-kontaktu
Spraudņa kodējums	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Elektriskais savienojums 2	Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Pieļaujamā strāvas slodze	8 A
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Pieļaujamais vada diametrs	6 ... 12 mm
Termināļa šķērs griezumam	≤ 1,5 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpasa materiāls	PA
Korpasa krāsa	Melns
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Niķelēts spiedienliets cinks
Blīvējumu materiāls	FPM NBR
Elektriskā kontakta materiāls	Apzeltīts vara sakausējums