


Spraudnis NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Daļas numurs: 543109

FESTO

priekš modulārā elektriskā termināļa CPX.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Produkta svars	44,3 g
Elektriskais savienojums 1	Taisnais spraudnis, M12x1, 4-kontaktu, A-kodējums, ekranējums
Spraudņa kodējums	D
Elektriskais savienojums 2	Skrūvju terminālis, var tikt ekranēts
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 250 V
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Pārraidīšanas parametri	DIN EN 50173 / CAT 5
Pieļaujamais vada diametrs	6 ... 8 mm
Termināļa šķērsriezums	0,14 ... 0,75 mm ²
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	Niķelēts spiedienliets cinks
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš, apzeltīts