

# Aksiālais komplekts EAMM-A-D32-32B

Daļas numurs: 543149

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	1,6 Nm
Produkta svars	150 g
Interfeisa kods, aktuatori	D32A D32C
Interfeisa kods, Motora In	32B
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS