


Aksiālais komplekts EAMM-A-D40-42C

Daļas numurs: 543156

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	12,5 Nm
Produkta svars	370 g
Interfeisa kods, aktuatori	D40A D40C
Interfeisa kods, Motora In	42C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS