


Aksiālais komplekts EAMM-A-D60-52C

Daļas numurs: 543164

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	17 Nm
Produkta svars	1.020 g
Interfeisa kods, aktuatori	D60A D60C
Interfeisa kods, Motora In	52C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS